




- DE NOVITEITEN VAN BEST- MODULAIRE SPANTECHNIEK.











Kleine accessoires maken een groot verschil.














Met **Grip-onderdelen** van BEST is een vooropspanhandeling niet noodzakelijk.



Ruwe en afwijkende vormen kunnen eenvoudig worden ingespannen en zijn maximaal benaderbaar voor elke bewerking.

Alle standaard toebehoren zijn uitwisselbaar met elke BEST- klem.

Klein Nieuws: BSM-040

BEST- Mini-Grip voor kleine precisie-werkstukken, medische en uurwerk toepassingen. Geschikt voor eerste t/m laatste bewerking.

Leverbaar met zachte & Grip-bekken
 LxBxH:40x40x32mm
 Spanwijdte 0-20mm /8Kn (max)



Verhogingen console voor de BEST-BSM140/180/250

Prisma-Bekken voor BEST-

Met deze Bekken kunnen verschillende diameters worden opgespannen.

BSM140: (301-0120-003)
 19-45/30-70/60-116mm

BSM180: (301-0125-005)
 45/95mm

BSM250: (301-0250-004)
 79x110mm



De familie is compleet.

BEST- heeft met de uitbreiding van het levering's programma een complete lijn hoogwaardige spanmiddelen in de markt gezet.

De BSM- lijn.

Mechanisch


BSM-115-140-180-250&500



De BSGM- lijn.

Gesloten-Mechanisch

BSM-140-180-250&500



De BSP- lijn.

Gesloten-pneumatisch

BSP-64-100-170&250



De BSH- lijn.

Gesloten-hydraulisch

BSH-64-100-160-250&500



helpende hand...

Als optie leverbaar PLC-sensor.

BEST-

Pneumatisch en hydraulisch centrum spanners zijn voorbereid op de montage van een voorinstel & controle sensor.

Een helpende hand...

Deze sensor waakt over de juiste spankracht in de productie bij het bewerken van producten van niet gelijke grote. ' bijvoorbeeld' een gietstuk of onnauwkeurig voorbereid materiaal.

Tevens werk de sensor als een extra beveiliging die informatie deelt met de machine PLC, deze ontvangt een signaal wanneer het werkstuk daadwerkelijk onder druk staat, wanneer dit niet het geval is zal de machine niet met de bewerking beginnen.



voor meer informatie >meer>>.